

# Т-подібний фітинг CQT-18

Номер деталі: 177689

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                     | Значення                                                        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Номінальний розмір                              | 16 мм                                                           |
| Положення монтажу                               | Будь-який                                                       |
| Розмір упаковки                                 | 1                                                               |
| Конструкція                                     | Принцип «Push-Pull».                                            |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні | -0.95 бар...7 бар                                               |
| Робочий тиск в залежності від температури       | -0.95 бар...15 бар                                              |
| Робоче середовище                               | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]                  |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища     | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                 | 2 - помірний вплив корозії                                      |
| Відповідність LABS                              | VDMA 24364 Зона III                                             |
| Допуск до харчової промисловості                | див. розширену інформацію про матеріал                          |
| Температура навколишнього середовища            | -25 °C...70 °C                                                  |
| Вага продукту                                   | 46 г                                                            |
| Кількість виходів                               | 2                                                               |
| Кількість провідників                           | 1                                                               |
| Пневматичний порт 1                             | Для труби / пневмотрубки зовн Ø 18 мм                           |
| Пневматичне з'єднання 2                         | Для труби / пневмотрубки зовн Ø 18 мм                           |
| Інформація про матеріали                        | Відповідно до RoHS                                              |
| Матеріал корпусу                                | ПОМ                                                             |
| Матеріал звільняючого кільця                    | ПОМ                                                             |
| Матеріал хомути для шланга                      | Високолегована нержавіюча сталь                                 |