

Втулка
CQH-22-QS-16
Номер деталі: 177723

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	11 мм
Положення монтажу	Будь-який
Розмір упаковки	1
Конструкція	Принцип «Push-Pull».
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.95 бар...7 бар
Робочий тиск в залежності від температури	-0.95 бар...15 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-25 °C...70 °C
Вага продукту	10 г
Пневматичний порт 1	Втулка CQ-22
Пневматичне з'єднання 2	Фітинг QS-16
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	ПОМ