

Пластикова труба PQ-PA-18X2X3000

Номер деталі: 177730

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Зовнішній Ø	18 мм
Внутрішній Ø	14 мм
Робочий тиск в залежності від температури	-0.95 бар...15 бар
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-25 °C...75 °C
Температура навколишнього середовища	-25 °C...75 °C
Вага виробу за довжиною	0.103 кг/м
Колір	Чорний
Матеріал трубки	PA