


Безконтактний вимикач SMPO-8E

Номер деталі: 178563

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	Для пазу типу T
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Основи вимірювання	магнітний
Робочий тиск	2 бар...8 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Температура навколишнього середовища	-15 °C...60 °C
Повторюваність значення перемикання	+/- 0,2 мм
Час увімкнення	22 мс
Час відключення	52 мс
Тип кріплення	з наскрізним отвором За допомогою аксесуарів Можна вставляти в паз зверху
Функція клапана	3/2
Пневматичне з'єднання	M5
Вага продукту	11 г
Матеріал корпусу	Алюміній РА Анодований високолегована нержавіюча сталь
Індикація стану перемикання	Оптичний
Ступінь захисту	IP65
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L