

Тримач амортизатора DADP-ES-G6-12

Номер деталі: 1812471

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	12
Положення монтажу	Будь-який
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Максимальна сила удару	500 Н
Максимальний момент дотягування	5.9 Н·м
Вага продукту	80 г
Тип кріплення	з наскрізним отвором і centruючою втулкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал стопорного кронштейна	Кований алюмінієвий сплав Анодований