

Роз'єм
FBSD-GD-9-5POL
Номер деталі: 18324

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
На підставі норм	EN 61076-2-101 EN 61984
Тип кріплення	з накидною гайкою
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	33 г
Електричне підключення	5-pin Розетка пряма / гвинтова клемма Форма A M12x1
Діапазон робочої напруги постійного струму	60 В
Діапазон робочої напруги змінного струму	60 В
Струмове навантаження при 40 °C	4 А
Стійкість до стрибків напруги	1.5 кВ
Кабельний роз'єм	Pg9
Допустимий діаметр кабелю	6 мм...8 мм
Перетин з'єднання	0.75 мм ²
Ступінь захисту	IP67
Температура навколишнього середовища	-40 °C...85 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Ступінь забруднення	3
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Матеріал корпусу	РА-посилений
Кольор корпусу	Чорний
Матеріал накидної гайки	Цинк дитий під тиском Нікельований
Матеріал штекерних контактів	Бронза нікельовані та позолочені