

Пневмопістолет LSP-1/4-C

Номер деталі: 184318

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Вихлопна функція	Дозоване обдування
Робочий тиск	0 бар...10 бар
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	120 л/хв
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Рівень шуму	90 дБ(А)
Температура навколишнього середовища	-10 °C...50 °C
Вага продукту	125 г
Пневматичне з'єднання	Внутрішня різьба G1/4
Матеріал корпусу	РА6 посилений