

Роз'єм живлення NTSD-GD-13,5

Номер деталі: 18526

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Тип кріплення	з накидною гайкою
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	31 г
Електричне підключення	4-ріп Розетка пряма Гвинтова клемма
Діапазон робочої напруги змінного струму	250 В
Пропускна здатність по струму	16 А
Кабельний роз'єм	Pg13
Допустимий діаметр кабелю	10 мм...12 мм
Перетин з'єднання	2.5 мм ²
Ступінь захисту	IP67
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Матеріал корпусу	PBT
Матеріал штекерних контактів	Мідний сплав Латунь