

Роз'єм
MSSD-ZBZC
Номер деталі: 185521

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Морська класифікація	Див. сертифікат
Тип кріплення	На електромагнітному клапані з гвинтом
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	11 г
Електричне підключення	Розетка
Діапазон робочої напруги постійного струму	3 В...36 В
Номінальна робоча напруга постійного струму	24 В
Пропускна здатність по струму	1 А
Номінальний переріз провідника	0.22 мм²...0.34 мм²
Ступінь захисту	IP50
Температура навколишнього середовища	-10 °C...50 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Ступінь забруднення	2
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Матеріал корпусу	PA