


Роз'єм
SEA-GS-7
Номер деталі: 18666

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
На підставі норм	EN 61076-2-101
Тип кріплення	3 різьбовою втулкою
Кабельна розетка	Пряма
Вага продукту	17 г
Електропідключення 1, проект	Круглий
Електричне підключення 1, тип підключення	Роз'єм
Електропідключення 1, технологія підключення	M12x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-101
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	4
Електричне підключення 1, тип кріплення	Гвинтовий фіксатор з поздовжньою накаткою
Електричне підключення 2, технологія підключення	Гвинтова клемма
Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів	4
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 В...250 В
Діапазон робочої напруги змінного струму	0 В...250 В
Струмове навантаження при 40 °C	4 А
Стійкість до стрибків напруги	2.5 кВ
Кабельний роз'єм	Pg7
Діаметр кабелю	3.3 мм...6 мм
Допустимий діаметр кабелю	4 мм...6 мм
Номінальний переріз провідника	0.14 мм²...0.75 мм²
Ступінь захисту	IP67
Примітка щодо ступеня захисту	в змонтованому стані
Температура навколишнього середовища	-40 °C...85 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Ступінь забруднення	3
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Матеріал корпусу	PBT
Кольор корпусу	Чорний

Особливості	Значення
Матеріал гвинтового фіксатора	PBT
Матеріальні ущільнення	CR FPM
Матеріал штекерних контактів	Латунь Покритий білою бронзою