

Роз'єм
SEA-GS-M8

Номер деталі: 18696

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
На підставі норм	EN 61076-2-101 EN 61984
Тип кріплення	З різьбовою втулкою
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	9 г
Електричне підключення	3-pin M8x1 Роз'єм прямий / пайне з'єднання
Діапазон робочої напруги постійного струму	60 В
Діапазон робочої напруги змінного струму	60 В
Струмове навантаження при 40 °C	3 А
Стійкість до стрибків напруги	1,5 кВ
Кабельний роз'єм	Pg7
Допустимий діаметр кабелю	3,5 мм...5 мм
Перетин з'єднання	0,25 мм ²
Ступінь захисту	IP67
Температура навколишнього середовища	-40 °C...85 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Ступінь забруднення	3
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Матеріал корпусу	РА
Кольор корпусу	Чорний
Матеріал накидної гайки	Нікельована латунь
Матеріал штекерних контактів	Латунь Позолочений