

Блок підключення CPE14-PRSGO-2

Номер деталі: 187829

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Максимальна кількість мість для певморозподільників	2
Розривний тиск	3 МПа 435 psi
Тиск розриву	30 бар
Робочий тиск	-0.09 МПа...1 МПа
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Вага продукту	950 г
Тип монтажу з'єднувальної плити	За допомогою наскрізних отворів з DIN-рейкою
Пневматичний порт 1	G3/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	РА-посилений