

Кабельний роз'єм ASI-SD-PG-M12

Номер деталі: 18789

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Тип кріплення	з накидною гайкою
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	27.6 г
Електричне підключення	4-ріп Розетка пряма Гвинтова клемма
Діапазон робочої напруги змінного струму	125 В
Пропускна здатність по струму	3 А
Кабельний роз'єм	Pg9
Перетин з'єднання	0.75 мм ²
Ступінь захисту	IP65 IP67
Температура навколишнього середовища	-40 °C...85 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	РА
Кольор корпусу	Чорний
Матеріал накидної гайки	Нікельований
Матеріал штекерних контактів	Бронза