

Роз'єм
MSSD-EB-M12-MONO
Номер деталі: 188024

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
На підставі норм	EN175301-803 EN 61076-2-101 EN 61984
Індикатор положення перемикача	LED
Тип кріплення	На електромагнітному клапані з центральним гвинтом M2,5
Вага продукту	13.18 г
Електричне підключення 1	Розетка, згідно EN 175301-803, тип C
Електричне підключення 2	Штекер прямий, M12x1, 2-pin, A-кодування
Діапазон робочої напруги постійного струму	12 В...24 В
Номінальна робоча напруга постійного струму	24 В
Діапазон робочої напруги змінного струму	12 В...24 В
Пропускна здатність по струму	0.12 А
Стійкість до стрибків напруги	2.5 кВ
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-10 °C...50 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь забруднення	3
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Матеріал корпусу	РА
Кольор корпусу	прозорий
Матеріал гвинтового фіксатора	Нікельована сталь
Матеріальні ущільнення	HNBR NBR
Матеріал штекерних контактів	Посріблений сплав міді Латунь, позолочена