

Муфта однонапрямна FLSM-10-L

Номер деталі: 188527

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	10
Напрямок обертання	обертання проти годинникової стрілки
Положення монтажу	Будь-який
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Теоретичний крутний момент при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi)	0.85 Н·м
Вага продукту	160 г
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав Загартована сталь
Матеріал валу	Загартована сталь