

# Пластиковая трубка PUN-CM-4-SW

Номер деталі: 188882

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                               | Значення                                                          |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Зовнішній Ø                               | 4 мм                                                              |
| Радіус вигину, що залежить від витрати    | 17 мм                                                             |
| Внутрішній Ø                              | 2.5 мм                                                            |
| Мінімальний радіус вигину                 | 8 мм                                                              |
| Властивості трубки                        | підходить для енергетичних ланцюгів                               |
| Робочий тиск в залежності від температури | -0.095 МПа...1 МПа<br>-0.95 бар...10 бар<br>-13.775 psi...145 psi |
| Поверхневий опір                          | 0.01 МОм...10 МОм                                                 |
| Робоче середовище                         | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                   |
| Відповідність LABS                        | VDMA24364-B2-L                                                    |
| Температура навколишнього середовища      | -35 °C...60 °C                                                    |
| Вага виробу за довжиною                   | 0.00993 кг/м                                                      |
| Пневматичне з'єднання                     | Для цангового фітинга зовн. Ø 4 мм                                |
| Колір                                     | Чорний                                                            |
| Твердість по шкалі Shore                  | D 52 +/-3                                                         |
| Інформація про матеріали                  | Відповідно до RoHS                                                |
| Матеріал трубки                           | TPE-U(PU)                                                         |