

Вакуумний захват ESG-2

Номер деталі: 189167

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Діаметр присоски	2 мм
Положення монтажу	Бажано вертикально
Особливі властивості	Антистатичний
Конструкція	вакуумне під'єднання зверху Вакуумне підключення збоку з компенсацією висоти
Призначення тримача вакуумного захвату	Розмір 1
Форма присоски	круглий, плаский
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Температура навколишнього середовища	-30 °C...200 °C
Приєднання вакууму	M3 M10x1 QS-4 PK-3
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	BR FPM NBR PUR VMQ (силікон)