

Тримач вакуумного захвату ESH-NA-3-QS

Номер деталі: 189197

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	5 мм
Об'єм	0.52 см ³
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	вакуумне під'єднання зверху
Призначення тримача вакуумного захвату	Розмір 3
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:--]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Вага продукту	20 г
Тип кріплення	3 контргайкою
Краплення присоски	M4
Приєднання вакууму	QS-6
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал захвату	Алюміній Нікельована латунь ПОМ загартована сталь Високолегована сталь