

Тримач вакуумного захвату ESH-HB-1-PK

Номер деталі: 189204

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	2.5 мм
Об'єм	0.108 см³
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Вакуумне підключення збоку
Призначення тримача вакуумного захвату	Розмір 1
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:--]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	4 г
Тип кріплення	З внутрішньою різьбою
Краплення присоски	Діаметр 3 мм
Приєднання вакууму	PK-3
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR Сталь
Матеріал захвату	Алюміній Нікельована латунь РОМ загартована сталь Високолегована сталь