

Тримач вакуумного захвату ESH-HB-3-QS

Номер деталі: 189207

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	3.3 мм
Об'єм	0.519 см³
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Вакуумне підключення збоку
Призначення тримача вакуумного захвату	Розмір 3
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:--]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Вага продукту	29 г
Тип кріплення	З внутрішньою різьбою
Краплення присоски	M4
Приєднання вакууму	QS-6
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR Сталь
Матеріал захвату	Алюміній Нікельована латунь РОМ загартована сталь Високолегована сталь