

Тримач вакуумного захвату ESH-HC-1-QS

Номер деталі: 189213

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Компенсація висоти, тримач для присоски	3 мм
Номинальний розмір	2.4 мм
Об'єм	0.385 см³
Положення монтажу	Бажано вертикально
Конструкція	вакуумне під'єднання зверху з компенсацією висоти
Призначення тримача вакуумного захвату	Розмір 1
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:--]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Вага продукту	17 г
Тип кріплення	3 контргайкою
Краплення присоски	Діаметр 3 мм
Приєднання вакууму	QS-4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR Сталь
Матеріал захвату	Алюміній Нікельована латунь POM загартована сталь Високолегована сталь