

Тримач вакуумного захвату ESH-HC-5-G

Номер деталі: 189221

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Компенсація висоти, тримач для присоски	10 мм
Номинальний розмір	8.4 мм
Об'єм	3.327 см³
Положення монтажу	Бажано вертикально
Конструкція	вакуумне під'єднання зверху з компенсацією висоти
Призначення тримача вакуумного захвату	Розмір 5
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:--]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	112 г
Тип кріплення	3 контргайкою
Краплення присоски	M10
Приєднання вакууму	G1/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал захвату	Алюміній Нікельована латунь ПОМ загартована сталь Високолегована сталь