

# Тримач вакуумного захвату ESH-HCL-2-QS

Номер деталі: 189225

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                             | Значення                                                                           |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Компенсація висоти, тримач для присоски | 10 мм                                                                              |
| Номінальний розмір                      | 2.2 мм                                                                             |
| Об'єм                                   | 0.519 см³                                                                          |
| Положення монтажу                       | Бажано вертикально                                                                 |
| Конструкція                             | вакуумне під'єднання зверху<br>з компенсацією висоти                               |
| Призначення тримача вакуумного захвату  | Розмір 2                                                                           |
| Робоче середовище                       | Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:--]                                   |
| Клас корозійної стійкості (CRC)         | 1 - низький опір корозії                                                           |
| Відповідність LABS                      | VDMA24364-A1-L                                                                     |
| Температура навколишнього середовища    | 0 °C...60 °C                                                                       |
| Вага продукту                           | 20 г                                                                               |
| Тип кріплення                           | 3 контргайкою                                                                      |
| Краплення присоски                      | Діаметр 4 мм                                                                       |
| Приєднання вакууму                      | QS-6                                                                               |
| Інформація про матеріали                | Відповідно до RoHS                                                                 |
| Матеріальні ущільнення                  | NBR<br>Сталь                                                                       |
| Матеріал захвату                        | Алюміній<br>Нікельована латунь<br>POW<br>загартована сталь<br>Високолегована сталь |