

Тримач вакуумного захвату ESH-HDL-3-PK

Номер деталі: 189248

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Компенсація висоти, тримач для присоски	20 мм
Номінальний розмір	3 мм
Об'єм	0.252 см³
Положення монтажу	Бажано вертикально
Конструкція	Вакуумне підключення збоку з компенсацією висоти
Призначення тримача вакуумного захвату	Розмір 3
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:--]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	63 г
Тип кріплення	3 контргайкою
Краплення присоски	M4
Приєднання вакууму	PK-4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR Сталь
Матеріал захвату	Алюміній Нікельована латунь ПОМ загартована сталь Високолегована сталь