

Тримач вакуумного захвату ESH-HDL-4-QS

Номер деталі: 189249

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Компенсація висоти, тримач для присоски	20 мм
Номінальний розмір	5 мм
Об'єм	0.37 см³
Положення монтажу	Бажано вертикально
Конструкція	Вакуумне підключення збоку з компенсацією висоти
Призначення тримача вакуумного захвату	розмір 4
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:--]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Вага продукту	65 г
Тип кріплення	3 контргайкою
Краплення присоски	M6
Приєднання вакууму	QS-6
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR Сталь
Матеріал захвату	Алюміній Нікельована латунь POW загартована сталь Високолегована сталь