

Тримач вакуумного захвату ESH-HE-4-G1/8

Номер деталі: 189256

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	4 мм
Об'єм	0.289 см³
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	вакуумне під'єднання зверху
Призначення тримача вакуумного захвату	розмір 4
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:--]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	11 г
Тип кріплення	із зовнішньою різьбою Через вакуумне під'єднання
Краплення присоски	M6
Приєднання вакууму	G1/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	Кований алюмінієвий сплав NBR POM Сталь
Матеріал захвату	загартована сталь