

Вакуумний насос ESS-4-SU

Номер деталі: 189270

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Мінімальний радіус заготовки	10 мм
Номінальний розмір	1.2 мм
Діаметр присоски	4 мм
Об'єм чаші присоски	0.008 см³
Ефективність імпульсу при висуванні	4 бар
Положення підключення	зверху
Положення монтажу	Будь-який
Призначення тримача вакуумного захвату	Розмір 1
Форма присоски	круглий, плоский
Робочий тиск	-95 кПа...0 кПа -0.95 бар...0 бар -13.775 psi...0 psi
Номінальний робочий тиск	-70 кПа -0.7 бар -10.15 psi
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-20 °C...60 °C
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	0.46 Н
Бічна сила при номінальному робочому тиску	0.5 Н
Вага продукту	0.1 г
Тип кріплення	Через вакуумне під'єднання
Приєднання вакууму	Зовнішній діаметр 3 мм
Колір	синій
Твердість по шкалі Shore	60 +/- 5
Матеріал цапфи з гвинтом	Нікельована латунь
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	PUR