

Вакуумний насос ESS-40-SNA

Номер деталі: 189308

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Мінімальний радіус заготовки	230 мм
Номінальний розмір	3 мм
Діаметр присоски	40 мм
Об'єм чаші присоски	1.566 см³
Положення підключення	зверху
Положення монтажу	Будь-який
Особливі властивості	Антистатичний
Призначення тримача вакуумного захвату	розмір 4
Форма присоски	круглий, плоский
Робочий тиск	-95 кПа...0 кПа -0.95 бар...0 бар -13.775 psi...0 psi
Номінальний робочий тиск	-70 кПа -0.7 бар -10.15 psi
Поверхневий опір	200 Ом
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:--]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-10 °C...70 °C
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	69.6 Н
Бічна сила при номінальному робочому тиску	49 Н
Вага продукту	16.3 г
Тип кріплення	Через вакуумне під'єднання
Приєднання вакууму	M6
Колір	чорна/біла точка
Твердість по шкалі Shore	50 +/- 5
Матеріал цапфи з гвинтом	Кований алюмінієвий сплав, нікельований Нікельована латунь Сталь, оцинкована та хромова

Особливості	Значення
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	NBR