


Вакуумний насос ESS-50-ES

Номер деталі: 189352

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Мінімальний радіус заготовки	100 мм
Номінальний розмір	3 мм
Діаметр присоски	50 мм
Об'єм чаші присоски	7.9 см ³
Положення підключення	зверху
Положення монтажу	Будь-який
Призначення тримача вакуумного захвату	розмір 4
Форма присоски	кругла, дуже глибока
Робочий тиск	-95 кПа...0 кПа -0.95 бар...0 бар -13.775 psi...0 psi
Номінальний робочий тиск	-70 кПа -0.7 бар -10.15 psi
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-30 °C...180 °C
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	103.6 Н
Бічна сила при номінальному робочому тиску	42.5 Н
Вага продукту	23.4 г
Тип кріплення	Через вакуумне під'єднання
Приєднання вакууму	M6
Колір	прозорий
Твердість по шкалі Shore	50 +/- 5
Матеріал цапфи з гвинтом	Кований алюмінієвий сплав, нікельований Нікельована латунь Сталь, оцинкована та хромована
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	VMQ (силікон)