


Вакуумний насос ESS-80-EF

Номер деталі: 189361

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Мінімальний радіус заготовки	160 мм
Номінальний розмір	6 мм
Діаметр присоски	80 мм
Об'єм чаші присоски	51.61 см ³
Положення підключення	зверху
Положення монтажу	Будь-який
Призначення тримача вакуумного захвату	Розмір 5
Форма присоски	кругла, дуже глибока
Робочий тиск	-95 кПа...0 кПа -0.95 бар...0 бар -13.775 psi...0 psi
Номінальний робочий тиск	-70 кПа -0.7 бар -10.15 psi
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-10 °C...200 °C
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	275 Н
Бічна сила при номінальному робочому тиску	148.5 Н
Вага продукту	141 г
Тип кріплення	Через вакуумне під'єднання
Приєднання вакууму	M10
Колір	Сірий
Твердість по шкалі Shore	60 +/- 5
Матеріал цапфи з гвинтом	РОМ Нікельована сталь Сталь, оцинкована та хромована
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	FPM