


Вакуумний насос ESS-40-BN

Номер деталі: 189386

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Компенсатор висоти для присоски	9.5 мм
Мінімальний радіус заготовки	90 мм
Номінальний розмір	3 мм
Діаметр присоски	40 мм
Об'єм чаші присоски	8.87 см³
Положення підключення	зверху
Положення монтажу	Будь-який
Призначення тримача вакуумного захвату	розмір 4
Форма присоски	круглі сильфони 1,5 гофри
Робочий тиск	-95 кПа...0 кПа -0.95 бар...0 бар -13.775 psi...0 psi
Номінальний робочий тиск	-70 кПа -0.7 бар -10.15 psi
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-10 °C...70 °C
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	52.3 Н
Бічна сила при номінальному робочому тиску	32.5 Н
Вага продукту	18.7 г
Тип кріплення	Через вакуумне під'єднання
Приєднання вакууму	M6
Колір	Чорний
Твердість по шкалі Shore	50 +/- 5
Матеріал цапфи з гвинтом	Кований алюмінієвий сплав, нікельований Нікельована латунь Сталь, оцинкована та хромована
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS

Особливості	Значення
Матеріал присоски	NBR