

Вакуумний насос ESS-10-CN

Номер деталі: 189398

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Компенсатор висоти для присоски	3.3 мм
Мінімальний радіус заготовки	25 мм
Номінальний розмір	2 мм
Діаметр присоски	10 мм
Об'єм чаші присоски	0.29 см³
Положення підключення	зверху
Положення монтажу	Будь-який
Призначення тримача вакуумного захвату	Розмір 3
Форма присоски	круглі сильфони 3,5 гофри
Робочий тиск	-95 кПа...0 кПа -0.95 бар...0 бар -13.775 psi...0 psi
Номінальний робочий тиск	-70 кПа -0.7 бар -10.15 psi
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-10 °C...70 °C
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	3.9 Н
Бічна сила при номінальному робочому тиску	1.5 Н
Вага продукту	1.6 г
Тип кріплення	Через вакуумне під'єднання
Приєднання вакууму	M4
Колір	Чорний
Твердість по шкалі Shore	50 +/- 5
Матеріал цапфи з гвинтом	Нікельована латунь
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	NBR