

Вакуумний насос ESS-4X10-ON

Номер деталі: 189408

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	2.5 мм
Розмір чашки присоски	4x10 мм
Об'єм чаші присоски	0.064 см³
Положення підключення	зверху
Положення монтажу	Будь-який
Призначення тримача вакуумного захвату	розмір 4
Форма присоски	овальний плоский
Робочий тиск	-95 кПа...0 кПа -0.95 бар...0 бар -13.775 psi...0 psi
Номінальний робочий тиск	-70 кПа -0.7 бар -10.15 psi
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-10 °C...70 °C
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	2 Н
Горизонтальне бічне навантаження при номінальному робочому тиску	3.5 Н
Вертикальне бічне зусилля при номінальному робочому тиску	5 Н
Вага продукту	2 г
Тип кріплення	Через вакуумне під'єднання
Приєднання вакууму	M6
Колір	Чорний
Твердість по шкалі Shore	50 +/- 5
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	NBR