

Зворотній клапан HA-1/2-QS-3/8-U

Номер деталі: 190856

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	Функція зворотного клапана
Пневматичний порт 1	1/2 NPT
Пневматичне з'єднання 2	QS-3/8
Тип кріплення	Можливість вкручування
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	1800 л/хв
Робочий тиск	-1 бар...10 бар
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Матеріал корпусу	Латунь
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Мінімальний перепад тиску, відкриття	0.1 бар
Мін.перепад тиску, закриття	0.2 бар
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Вага продукту	67 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS