

# Вакуумний захват ESV-20-SNA

Номер деталі: 190983

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                    | Значення  |
|--|---|
| Діаметр присоски                               | 20 мм   |
| Об'єм чаші присоски                            | 0.318 см <sup>3</sup>                                       |
| Положення підключення                          | зверху  |
| Положення монтажу                              | Будь-який   |
| Особливі властивості                           | Антистатичний   |
| Форма присоски                                 | круглий, плоский  |
| Робочий тиск                                   | -95 кПа...0 кПа<br>-0.95 бар...0 бар<br>-13.775 psi...0 psi |
| Номінальний робочий тиск                       | -70 кПа<br>-0.7 бар<br>-10.15 psi                           |
| Поверхневий опір                               | 200 Ом  |
| Робоче середовище                              | Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]           |
| Відповідність LABS                             | VDMA24364-A1-L  |
| Допуск до харчової промисловості               | див. розширену інформацію про матеріал                      |
| Температура навколишнього середовища           | -10 °C...70 °C  |
| Утримуюча сила при номінальному робочому тиску | 16.3 Н  |
| Вага продукту                                  | 1.6 г   |
| Колір  | чорна/біла точка  |
| Твердість по шкалі Shore                       | 50 +/- 5  |
| Інформація про матеріали                       | Відповідно до RoHS  |
| Матеріал присоски                              | NBR   |