


# Вакуумний захват ESV-80-SS

Номер деталі: 191005

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Мінімальний радіус заготовки	400 мм
Діаметр присоски	80 мм
Об'єм чаші присоски	19.312 см <sup>3</sup>
Положення підключення	зверху
Положення монтажу	Будь-який
Форма присоски	круглий, плаский
Робочий тиск	-95 кПа...0 кПа -0.95 бар...0 бар -13.775 psi...0 psi
Номінальний робочий тиск	-70 кПа -0.7 бар -10.15 psi
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:--]
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-30 °C...180 °C
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	309.7 Н
Вага продукту	33 г
Колір	прозорий
Твердість по шкалі Shore	50 +/- 5
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	VMQ (силікон)