


Вакуумний захват ESV-50-ES

Номер деталі: 191037

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Мінімальний радіус заготовки	100 мм
Діаметр присоски	50 мм
Об'єм чаші присоски	8.168 см³
Положення підключення	зверху
Положення монтажу	Будь-який
Форма присоски	кругла, дуже глибока
Робочий тиск	-95 кПа...0 кПа -0.95 бар...0 бар -13.775 psi...0 psi
Номінальний робочий тиск	-70 кПа -0.7 бар -10.15 psi
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:...]]
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-30 °C...180 °C
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	103.6 Н
Вага продукту	12.6 г
Колір	прозорий
Твердість по шкалі Shore	50 +/- 5
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	VMQ (силікон)