


# Вакуумний захват ESV-80-BU

Номер деталі: 191067

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                    | Значення                                                    |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Компенсатор висоти для присоски                | 10 мм                                                       |
| Мінімальний радіус заготовки                   | 430 мм                                                      |
| Діаметр присоски                               | 80 мм                                                       |
| Об'єм чаші присоски                            | 63.9 см³                                                    |
| Положення підключення                          | зверху                                                      |
| Положення монтажу                              | Будь-який                                                   |
| Форма присоски                                 | круглі сильфони 1,5 гофри                                   |
| Робочий тиск                                   | -95 кПа...0 кПа<br>-0.95 бар...0 бар<br>-13.775 psi...0 psi |
| Номінальний робочий тиск                       | -70 кПа<br>-0.7 бар<br>-10.15 psi                           |
| Робоче середовище                              | Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]           |
| Відповідність LABS                             | VDMA 24364 Зона III                                         |
| Допуск до харчової промисловості               | див. розширену інформацію про матеріал                      |
| Температура навколишнього середовища           | -20 °C...60 °C                                              |
| Утримуюча сила при номінальному робочому тиску | 213.6 Н                                                     |
| Вага продукту                                  | 39 г                                                        |
| Колір                                          | синій                                                       |
| Твердість по шкалі Shore                       | 60 +/- 5                                                    |
| Інформація про матеріали                       | Відповідно до RoHS                                          |
| Матеріал присоски                              | PUR                                                         |