


# Амортизатор YSRW-8-14

Номер деталі: 191194

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                       | Значення                              |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Розмір                                                            | 8                                     |
| Крок                                                              | 14 мм                                 |
| Демпфування                                                       | Саморегулююче<br>М'яка характеристика |
| Положення монтажу                                                 | Будь-який                             |
| Визначення положення                                              | без                                   |
| Максимальна швидкість удару                                       | 3 м/с                                 |
| Час скидання при кімнатній температурі                            | 0.2 с                                 |
| Час скидання при мінімальній температурі навколишнього середовища | 1 с                                   |
| Режим роботи                                                      | Штовхання<br>Одиної дії               |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                   | 2 - помірний вплив корозії            |
| Відповідність LABS                                                | VDMA24364-B2-L                        |
| Температура навколишнього середовища                              | -10 °C...80 °C                        |
| Довжина амортизації                                               | 14 мм                                 |
| Максимальна сила удару                                            | 500 Н                                 |
| Максимальне споживання енергії на один хід                        | 4 Дж                                  |
| Максимальне споживання енергії на годину                          | 21000 Дж                              |
| Максимальна залишкова енергія                                     | 0.02 Дж                               |
| Сила скидання                                                     | 2.5 Н                                 |
| Мінімальне зусилля введення                                       | 18 Н                                  |
| Вага продукту                                                     | 34 г                                  |
| Діапазон мас                                                      | 10 кг                                 |
| Тип кріплення                                                     | 3 контргайкою                         |
| Інформація про матеріали                                          | Відповідно до RoHS                    |
| Матеріальні ущільнення                                            | NBR                                   |
| Матеріал корпусу                                                  | Високолегована сталь                  |
| Матеріал штока поршня                                             | Високолегована сталь                  |