


амортизатор YSRW-16-26

Номер деталі: 191197

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	16
Крок	26 мм
Демпфування	Саморегуюче М'яка характеристика
Положення монтажу	Будь-який
Визначення положення	без
Максимальна швидкість удару	3 м/с
Час скидання при кімнатній температурі	0.3 с
Час скидання при мінімальній температурі навколишнього середовища	1 с
Режим роботи	Штовхання Одиної дії
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Довжина амортизації	26 мм
Максимальна сила удару	2000 Н
Максимальне споживання енергії на один хід	35 Дж
Максимальне споживання енергії на годину	68000 Дж
Максимальна залишкова енергія	0.16 Дж
Сила скидання	6 Н
Мінімальне зусилля введення	60 Н
Вага продукту	190 г
Діапазон мас	50 кг
Тип кріплення	3 контргайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Оцинкована сталь
Матеріал штока поршня	Високолегована сталь