


Вакуумний фільтр ESF-4A

Номер деталі: 191203

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Ступінь фільтрації	10 мкм
Робочий тиск	-0.95 бар...4 бар
Витрата при вакуумі = -0,075 МПа (-0,75 бар, -10,875 psi)	260 л/хв
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:--]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Вага продукту	19 г
Тип кріплення	із зовнішньою різьбою Через вакуумне під'єднання
Пневматичне з'єднання	M6
Приєднання вакууму	M6
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал фільтра	PVF
Матеріал корпусу	Алюміній Нікельована латунь