


# Вакуумний фільтр ESF-4B

Номер деталі: 191204

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                               | Значення                                            |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Положення монтажу                                         | Будь-який                                           |
| Ступінь фільтрації                                        | 10 мкм                                              |
| Робочий тиск                                              | -0.95 бар...4 бар                                   |
| Витрата при вакуумі = -0,075 МПа (-0,75 бар, -10,875 psi) | 270 л/хв                                            |
| Робоче середовище                                         | Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:...]   |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                           | 1 - низький опір корозії                            |
| Відповідність LABS                                        | VDMA24364-A1-L                                      |
| Температура навколишнього середовища                      | 0 °C...60 °C                                        |
| Вага продукту                                             | 19 г                                                |
| Тип кріплення                                             | із зовнішньою різьбою<br>Через вакуумне під'єднання |
| Пневматичне з'єднання                                     | M6                                                  |
| Приєднання вакууму                                        | M6                                                  |
| Інформація про матеріали                                  | Відповідно до RoHS                                  |
| Матеріальні ущільнення                                    | NBR                                                 |
| Матеріал фільтра                                          | PVF                                                 |
| Матеріал корпусу                                          | Алюміній<br>Нікельована латунь                      |