

Індикатор MF-LD-12-24DC

Номер деталі: 19143

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Індикатор положення перемикача	LED
Тип кріплення	на електромагнітному клапані з центральним гвинтом M3
Вага продукту	1.6 г
Електричне підключення	Форма В Прямокутний дизайн MSF
Діапазон робочої напруги постійного струму	12 В...24 В
Під'єднання захисного заземлення	Наявне
Номінальна потужність , світлове ущільнення	0.05 Вт
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-25 °C...85 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Матеріал корпусу	TPE-U (PU)
Колір	прозорий