

Індикатор MF-LD-230AC

Номер деталі: 19144

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Індикатор положення перемикача	LED
Тип кріплення	на електромагнітному клапані з центральним гвинтом М3
Вага продукту	1.6 г
Електричне підключення	Форма В Прямокутний дизайн MSF
Номінальна робоча напруга AC	230 В
Стійкість до стрибків напруги	4 кВ
Під'єднання захисного заземлення	Наявне
Номінальна потужність , світлове ущільнення	0.33 Вт
Допустимі коливання напруги	+/- 10 %
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-25 °C...85 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь забруднення	3
Матеріал корпусу	TPE-U (PU)
Колір	прозорий