


Напрямний блок FEN-12/16- -GF

Номер деталі: 19168

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	12/16
Крок	1 мм...200 мм
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Направляюча ковзання
Конструкція	Направляюча
Захист від вибуху	Зверніть увагу на інформацію в сертифікаті
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Сила переміщення	15 Н
Додаткова рухлива маса на 10 мм ходу	12 г
Основна вага при ході 0 мм	490 г
Додаткова вага на 10 мм ходу	12 г
Центр ваги рухомої маси при ході 0 мм	40 мм
Додатковий центр ваги рухомої маси на 10 мм ходу	4.9 мм
Тип кріплення	З внутрішньою різьбою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал елемента напрямної	Високолегована сталь
Матеріал корпусу	Анодований алюмінієвий сплав
Матеріал плити напрямних	Кований алюмінієвий сплав, анодований