

# Фільтр LF-D-5M-MINI

Номер деталі: 192557

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                          | Значення                                                               |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Розмір                               | Mini                                                                   |
| Модельний ряд                        | D                                                                      |
| Положення монтажу                    | по вертикалі +/- 5°                                                    |
| Ступінь фільтрації                   | 5 мкм                                                                  |
| Відведення конденсату                | Відкручується вручну                                                   |
| Конструкція                          | Спечений фільтр з центробіжним сепаратором                             |
| Кришка контейнера                    | Металевий захист                                                       |
| Робочий тиск                         | 0 бар...16 бар                                                         |
| Робоче середовище                    | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>Інертні гази |
| Клас корозійної стійкості (CRC)      | 2 - помірний вплив корозії                                             |
| Відповідність LABS                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                      |
| Клас чистоти повітря на виході       | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Інертні гази        |
| Температура середовища               | -10 °C...60 °C                                                         |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...60 °C                                                         |
| Вага продукту                        | 250 г                                                                  |
| Тип кріплення                        | Монтаж в лінію<br>За допомогою аксесуарів                              |
| Пневматичний порт 1                  | Монтажна плита                                                         |
| Пневматичне з'єднання 2              | Монтажна плита                                                         |
| Інформація про матеріали             | Відповідно до RoHS                                                     |
| Матеріал фільтра                     | PE                                                                     |
| Матеріал корпусу                     | Цинк дитий під тиском                                                  |
| Матеріал ємності                     | PC                                                                     |