

Блок підготовки повітря FRC-3/4-D-7-O-MAXI

Номер деталі: 192638

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Maxi
Модельний ряд	D
Захист від спрацювання	Поворотна ручка з фіксацією
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Відведення конденсату	Відкручується вручну
Конструкція	Фільтр-регулятор без манометра Пропорційний стандартний мастилорозпилювач
Максимальна об'єм конденсату	80 см³
Ступінь фільтрації	40 мкм
Кришка контейнера	Металевий захист
манометр	G1/4 підготовлено
Робочий тиск	0.1 МПа...1.6 МПа 1 бар...16 бар
Діапазон регулювання тиску	0.5 бар...7 бар
Максимальний гістерезис тиску	0.04 МПа 0.4 бар 5.8 psi
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	8500 л/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	2390 г
Тип кріплення	Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів
Пневматичний порт 1	G3/4
Пневматичне з'єднання 2	G3/4
Матеріал корпусу	Цинк дитий під тиском
Матеріал ємності	PC