

Роз'єм
MSSD-EB-S-M14
Номер деталі: 192745



Технічні дані

Особливості	Значення
Частота підключення	10
Тип кріплення	На електромагнітному клапані з центральним гвинтом M2,5
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	17 г
Електричне підключення	4-ріп Розетка Форма C
Діаметр кабелю	4 мм...6 мм
Номінальний переріз провідника	0.25 мм ² ...0.5 мм ²
Ступінь захисту	IP67 згідно IEC 60529
Температура навколишнього середовища	-25 °C...90 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Матеріал корпусу	PA
Кольор корпусу	Чорний