

Роз'єм
MSSD-C-S-M16
Номер деталі: 192748

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Частота підключення	10
Тип кріплення	на електромагнітному клапані з центральним гвинтом М3
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	38 г
Електричне підключення	4-ріп Розетка Форма А
Діаметр кабелю	5.5 мм...8 мм
Номінальний переріз провідника	0.5 мм²...1 мм²
Ступінь захисту	IP67 згідно IEC 60529
Температура навколишнього середовища	-25 °C...90 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Матеріал корпусу	РА
Кольор корпусу	Чорний