

# Стопорний елемент YSRWJ-7-10-A

Номер деталі: 192967

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                       | Значення                            |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Розмір                                                            | 7                                   |
| Крок                                                              | 10 мм                               |
| Демпфування                                                       | Саморегуюче<br>М'яка характеристика |
| Положення монтажу                                                 | Будь-який                           |
| Прецизійне регулювання                                            | 0.03 мм                             |
| Визначення положення                                              | Для безконтактних давачів           |
| Максимальна швидкість удару                                       | 3 м/с                               |
| Час скидання при кімнатній температурі                            | 0.2 с                               |
| Час скидання при мінімальній температурі навколишнього середовища | 1 с                                 |
| Режим роботи                                                      | Штовхання<br>Одиної дії             |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                   | 2 - помірний вплив корозії          |
| Відповідність LABS                                                | VDMA24364-B2-L                      |
| Температура навколишнього середовища                              | 0 °C...60 °C                        |
| Довжина амортизації                                               | 10 мм                               |
| Максимальна сила удару                                            | 300 Н                               |
| Максимальне споживання енергії на один хід                        | 2 Дж                                |
| Максимальне споживання енергії на годину                          | 15000 Дж                            |
| Максимальна залишкова енергія                                     | 0.01 Дж                             |
| Сила скидання                                                     | 1.7 Н                               |
| Вага продукту                                                     | 75 г                                |
| Тип кріплення                                                     | 3 контргайкою                       |
| Матеріальні ущільнення                                            | NBR                                 |
| Матеріал корпусу                                                  | Латунь<br>Нікельований              |
| Матеріал штока поршня                                             | Високолегована сталь                |